



LF6019009016



Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	190 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	38
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	38

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9060 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C