



LF6019049016



**Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität LF, LFF, FB

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 130 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...65 °C