



LF6019059016



Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF, FB

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 220 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff ABS

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C