



LF6019089016



T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 290 mm

Höhe 60 mm

Breite 190 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C