



LF6023009016



Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 230 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 150 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 46

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 46

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 10998 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1 / 4

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C