



LFE6006069016



**Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm vweiß**

#### Technische Merkmale

##### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
|----------------------------|------|

##### Konnektivität

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

##### Abmessungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Kanalhöhe | 60 mm |
|-----------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Kanalbreite | 60 mm |
|-------------|-------|

##### Werkstoff

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
|-----------------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Oberfläche | unbehandelt |
|------------|-------------|

##### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

##### Sicherheit

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP30 |
|-----------|------|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

##### Verwendung Bedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25...60 °C |
|--------------------|-------------|

##### Temperatur

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|