



LFE6011009016



Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 110 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 60 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
0.5 23

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5460 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1 / 4

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei

Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-25...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C