




LFF2003539016



Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 33 mm

Maß a 14 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

