



LFF2003549016



Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 33 mm

Maß a 35 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C