



LFF2003558014

## Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Durch Oberteil

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

#### Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 33 mm

Maß a 43 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe braun

RAL Farbe RAL 8014 - Sepiabraun

Werkstoff PVC

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

