



LFF2003587035



## T-Stück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 20x33mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Durch Oberteil

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 33 mm

Maß a 92 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C