



LFF2003588014

## T-Stück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Durch Oberteil

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 33 mm

Maß a 92 mm

Höhe 20 mm

Breite 33 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe braun

RAL Farbe RAL 8014 - Sepiabraun

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C