



LFF4006047035



**Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 115 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 97 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...90 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...60 °C