



LFF4006057035



## Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 95 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff ABS

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C