



LFF400647035



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 115 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 97 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C

**Temperatur**

