



LFF400649010



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 115 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 97 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH konform Ja

RoHS konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

