



LFF400659011

**Flachwinkel aus halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 95 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...60 °C