



LFF4011059016



**Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 110 mm

Maß a 148 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Werkstoff PC - ABS

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Sicherheit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...60 °C