




LFF6006049016



**Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 135 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 97 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...60 °C