



LFF6006059016



Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 95 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C