




LFF6009049016



**Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 90 mm

Maß a 135 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 97 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C

