



LFF600947035



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 90 mm

Maß a 135 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 97 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

