



LFF600949010



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 90 mm

Maß a 135 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 97 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...60 °C