



LFF600957035



## Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 90 mm

Maß a 128 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C