



LFF6011049011

## Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF 60x110mm graphitschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 110 mm

Maß a 135 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 83 / 97 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

