



LFF6011059016



Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	110 mm
Maß a	148 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	PC - ABS
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
-------------	-------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------