



LFF601169010



Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 110 mm

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C