



LFF601169011

**Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x110mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 110 mm

**Werkstoff**

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...60 °C