



LFG801500GRAU

Leitungsführungskanal 80 x 150, GFK, grau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 190 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 38

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 13500 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 0

Kammeranzahl 1 / 3

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -80...130 °C

Temperatur

