



LFH2002009010



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 20x20mm reinweiß

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	19 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
---	---

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	228 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------