



LFH2002009016



Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 20x20mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenlochung

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 18 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 19 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
0.5 1

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 228 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-30...90 °C