



LFH4006007035



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 18 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 7

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH konform Ja

RoHS konform Ja

Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...90 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-30...90 °C