



LFH4006009010



## Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 57 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 18 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 7

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 1500 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------