



LFH6009009010



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	90 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	18
--	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	4360 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------