



LFH6009009016



Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenlochung

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 90 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 18

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 4360 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------