



LFH6015007035



## Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
0.5 30

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7122 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform Ja

RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------