



LFH6015009016



## Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x150mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Bodenlochung

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 30

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7122 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-30...90 °C
---------------------	-------------

---