



LFS2002009010



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	19 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	1

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	228 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------