



LFS2002009016



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 18 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 19 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 1

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 1

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 228 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C