



LFS3004509016



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	45 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	4

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	970 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Kammeranzahl	1
--------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

