



LFS300450VERZ



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 45 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 4

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 4

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 970 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C