



LFS3004539016



## Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 150 mm

Maß b 200 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C