




LFS300458VERZ



T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	45 mm
Maß a	340 mm
Maß b	302 mm
Maß c	150 mm
Maß d	170 mm
Höhe	30 mm
Breite	45 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK08

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C