



LFS4006009016



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 60 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 1700 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform Ja

RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5...90 °C