



LFS400603VERZ



**Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität LFS

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 50 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 50 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C