



LFS400604VERZ



Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LFS

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 50 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 50 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C