




LFS4006089016



**T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 200 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 200 mm

Höhe 40 mm

Breite 60 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C