



LFS600600VERZ



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 60 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 12

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 12

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2860 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------