



LFS600608VERZ



**T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Länge 200 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 200 mm

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C