


LFS601000VERZ



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 70 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 21

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 21

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5025 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

